

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE (EÚ) 2019/2014

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka** Miele

**Adresa dodávateľa** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Identifikačný kód modelu** WTW870WPM PWash&TDos 9/6 kg

## Všeobecné parametre výrobku

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita	6.0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá prácia kapacita	9.0		Šírka	60
				Hĺbka	71
Koeficient energetickej účinnosti	$EEl_W$	51.9	Trieda energetickej účinnosti	$EEl_W$	A
	$EEl_{WD}$	66.9		$EEl_{WD}$	D
Koeficient účinnosti prania	$I_W$	1.03	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	$I_W$	3.3
	$J_W$	1.03		$J_W$	3.4
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v pracovnom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0.493		Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	3.072	
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	48		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	73	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C)	Menovitá prácia kapacita	43	Zvyšková vlhkosť (%)	Menovitá prácia kapacita	42
	Polovica	32		Polovica	44
	Štvrtina	24		Štvrtina	46
Rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Menovitá prácia kapacita	1,600	Trieda účinnosti odstreďovania	A	
	Polovica	1,600			
	Štvrtina	1,600			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá prácia kapacita	3:19	Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	439
	Polovica	2:39		Polovica	259
	Štvrtina	2:29			

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracovnom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite [dB(A) re 1 pW]	69	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite	A
Dizajn	voľne stojaca		
Režim vypnutia (W)	0.10	Režim pohotovosti (W)	-
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	2.40	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	0.50
<b>Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ</b>	24 mesiacov		
<b>Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny</b>	nie		
<b>Doplňujúce informácie</b>			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>		