

ÜRÜN BİLGİ FORMU

| | | | | | |
|---|---|-------|---|----------------------------------|-----|
| Tedarikçinin adı veya ticari unvanı | Miele | | | | |
| Tedarikçinin adresi | Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE | | | | |
| Model Tanımlayıcı | WTD160 WCS 8/5 kg | | | | |
| Genel ürün parametreleri | | | | | |
| Parametre | Değer | | Parametre | Değer | |
| Anma kapasitesi (kg) | Anma kapasite ^(b) | 5.0 | Boyutlar (cm) | Yükseklik | 85 |
| | Anma yıkama kapasitesi ^(a) | 8.0 | | Genişlik | 60 |
| | | | | Derinlik | 64 |
| Enerji Verimliliği Endeksi | EEI _W ^(a) | 51.6 | Enerji Verimliliği Sınıfı | EEI _W ^(a) | A |
| | EEI _{WD} ^(b) | 66.9 | | EEI _{WD} ^(b) | D |
| Yıkama Verimliliği Endeksi | I _W ^(a) | 1.045 | Kurutma etkinliği (g/kg kuru çamaşır) | I _R ^(a) | 4.0 |
| | J _W ^(b) | 1.036 | | J _R ^(b) | 4.0 |
| Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, durumda Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | 0.469 | | Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | 2.658 | |
| Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır. | 47 | | Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır. | 68 | |
| Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanılarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C) | Anma yıkama kapasitesi | 43 | Yıkama ve kurutma çevrimi kullanılarak, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C) | Anma yıkama kapasitesi | 35 |
| | Yarım | 32 | | Yarım | 28 |
| | Çeyrek | 25 | | | |
| Dönme hızı ^(a) (rpm) | Anma yıkama kapasitesi | 1500 | Ağırlıklı kalan nem içeriği ^(a) (%) | 47.0 | |
| | Yarım | 1500 | | | |
| | Çeyrek | 1500 | | | |
| Eco 40-60 (Eko 40-60) programının program süresi (saat : dakika) | Anma yıkama kapasitesi | 3:39 | Santrifüj-kurutma verimliliği sınıfı ^(a) | B | |
| | Yarım | 2:48 | | | |
| | Çeyrek | 2:48 | | | |
| ^(a) Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için ^(b) Yıkama ve kurutma çevrimi için. | | | | | |

| | | | | |
|--|----------|--|-----------------|------|
| Sıkma fazı için hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW) | 71 | Yıkama ve kurutma çevriminin süresi (saat: dakika) | Anma kapasitesi | 6:29 |
| | | | Yarım | 3:59 |
| Tip | bağımsız | Anma yıkama kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının sıkma fazı için hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı | A | |
| Kapalı konum (W) (olması halinde) | 0.30 | Hazırda bekleme konumu (olması halinde) | - | |
| Zaman erteleme (W) (olması halinde) | 2.60 | Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde) | 0.70 | |
| Tedarikçi tarafından teklif edilen asgari garanti süresi | | 24 ay | | |
| Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlarını serbest bırakmak için tasarlanmıştır. | | hayır | | |
| Ek Bilgiler | | | | |
| Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Yıkama Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) Ek-II'sinin 9 uncu maddesindeki bilgi için tedarikçinin internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır. | | https://www.miele.com/ | | |
| ^(a) Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için ^(b) Yıkama ve kurutma çevrimi için. | | | | |