

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Miele			
Anschrift des Lieferanten		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
Modellkennung		K 7373 B			
Art des Kühlgeräts					
Geräuscharmes Gerät		nein	Bauart		Eingebaut
Weinlagerschrank		nein	Anderes Kühlgerät		ja
Allgemeine Produktparameter					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1,218	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)		191
	Breite	559			
	Tiefe	546			
EEI		51	Energieeffizienzklasse		B
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		29	Luftschallemissionsklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		72	Klimaklasse ¹⁾		N, SN, ST, T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43
Winterschaltung		nein			
Fachparameter					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	124.4	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	66.6	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion		-			

Lichtquellenparameter	
Art der Lichtquelle	LIGHT_TECHNOLOGY: LED; LIGHT_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT_MAINS: NMLS; LIGHT_CONNECTED: nein; LIGHT_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT_ENVELOP: No; LIGHT_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle	LIGHT2_TECHNOLOGY: LED; LIGHT2_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT2_MAINS: NMLS; LIGHT2_CONNECTED: nein; LIGHT2_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT2_ENVELOP: NO; LIGHT2_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT2_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT2_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle	LIGHT3_TECHNOLOGY: LED; LIGHT3_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT3_MAINS: NMLS; LIGHT3_CONNECTED: nein; LIGHT3_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT3_ENVELOP: NO; LIGHT3_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT3_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT3_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT4_TECHNOLOGY: LED; LIGHT4_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT4_MAINS: NMLS; LIGHT4_CONNECTED: nein; LIGHT4_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT4_ENVELOP: NO; LIGHT4_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT4_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT4_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate
Weitere Angaben	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	