

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten** Miele

**Anschrift des Lieferanten** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Modellkennung** K 7774 D

**Art des Kühlgeräts**

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Eingebaut
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

**Allgemeine Produktparameter**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1,770	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	276
	Breite	559		
	Tiefe	546		
EEI		80	Energieeffizienzklasse	D
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		34	Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		164	Klimaklasse <sup>1)</sup>	N, SN, ST, T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		nein		

**Fachparameter**

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	151.6	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	97.9	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	27.1	-18	2.00	-
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion -

<b>Lichtquellenparameter</b>	
Art der Lichtquelle	LIGHT_TECHNOLOGY: LED; LIGHT_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT_MAINS: NMLS; LIGHT_CONNECTED: nein; LIGHT_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT_ENVELOP: No; LIGHT_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle	LIGHT2_TECHNOLOGY: LED; LIGHT2_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT2_MAINS: NMLS; LIGHT2_CONNECTED: nein; LIGHT2_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT2_ENVELOP: NO; LIGHT2_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT2_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT2_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle	LIGHT3_TECHNOLOGY: LED; LIGHT3_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT3_MAINS: NMLS; LIGHT3_CONNECTED: nein; LIGHT3_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT3_ENVELOP: NO; LIGHT3_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT3_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT3_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT4_TECHNOLOGY: LED; LIGHT4_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT4_MAINS: NMLS; LIGHT4_CONNECTED: nein; LIGHT4_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT4_ENVELOP: NO; LIGHT4_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT4_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT4_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	24 Monate
<b>Weitere Angaben</b>	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	