

Podatkovna kartica za gospodinjske sušilne stroje

po delegirani uredbi komisije (EU) št. 392/2012

Miele		TWL780WP	
Oznaka modela	EcoSpeed&Steam&9+		
Nazivna zmogljivost ¹	kg	9,0	
Vrsta gospodinjskega sušilnega stroja	Odvod zraka/ kondenzacija	- / ●	
Razred energijske učinkovitosti		A+++	
A+++ (najučinkovitejši) do D (najmanj učinkovit)			
Ponderirana letna poraba energije (AE _c) ²	kWh/leto	185	
Sušilni stroj	Avtomatski/neavtomatski	● / -	
Poraba energije standardnega programa za bombaž			
Poraba energije pri polni obremenitvi	kWh	1,55	
Poraba energije pri delni obremenitvi	kWh	0,84	
Ponderirana poraba električne energije v stanju izključenosti (P _o)	W	0,20	
Ponderirana poraba električne energije v stanju pripravljenosti (P)	W	0,20	
Trajanje stanja pripravljenosti (T _i) ³	min	15	
Standardni program, na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici ⁴		Bombaž, suho za v omaro	
Programski čas standardnega programa za bombaž			
Ponderirani programski čas	min	141	
Programski čas pri polni obremenitvi	min	184	
Programski čas pri delni obremenitvi	min	108	
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁵		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za "bombaž pri polni in delni obremenitvi"	%	94	
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi"	%	94	
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi"	%	94	
Raven zvočne moči (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	64	
Vgradni aparat		-	

● Da, na voljo

¹ V kg bombažnega perila, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi

² Na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.

³ Če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije

⁴ Ta program je primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za bombaž.

⁵ Če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj

⁶ Za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi