

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		DAS 4620	
Modellname/-kennzeichen			
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	23,1	
Energieeffizienzklasse		A+++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		28,9	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		40,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	110,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	343,5	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	180	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	602	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	602	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	492	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	38	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	56	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	66	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	114,7	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,30	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	3,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	330	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	