

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela	DAS 4640		
Letna poraba energije (AEC) (AEC _{vertij./min})	kWh/leto		27,4
Razred energijske učinkovitosti			A+
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) (EEI _{vertij./min})			38,5
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) (FDE _{vertij./min})			37,3
Razred učinkovitosti pretoka zraka			A
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost osvetljevanja (LE) (LE _{vertij./min})	lx/W		105,0
Razred učinkovitosti osvetljevanja			A
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost filtriranja maščob	%		86,2
Razred učinkovitosti filtriranja maščob			B
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			B
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m ³ /h		362,2
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m ³ /h		183
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m ³ /h		380
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitve)	m ³ /h		600
Največji pretok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h		600
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa		365
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB		37
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB		52
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitve)	dB		64
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W		98,5
Moč v stanju izključenosti (P _o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P _s)	W		0,30
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W		3,0
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx		315
Faktor povečanja časa			0,7