

# Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

Miele			
Identifikačný kód modelu		DAS 4920	
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/rok	22,9	
trieda energetickej účinnosti		A+++	
Index energetickej účinnosti (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		28,9	
Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		41,0	
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia			
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Účinnosť osvetlenia (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	100,0	
Trieda účinnosti osvetlenia			
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Účinnosť filtrovania mastnôt	%	96,0	
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt			
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	m <sup>3</sup> /h	344,7	
Prietok vzduchu (min. rýchlosť)	m <sup>3</sup> /h	180	
Prietok vzduchu (max. rýchlosť)	m <sup>3</sup> /h	401	
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	m <sup>3</sup> /h	605	
Max. prietok vzduchu (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	605	
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Pa	484	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)	dB	37	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)	dB	55	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	dB	66	
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W	113,4	
Príkon v režime vypnutia (P <sub>o</sub> )	W		
Príkon v režime pohotovosti (P <sub>s</sub> )	W	0,30	
Nominálny výkon systému osvetlenia	W	3,0	
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	lx	300	
Činiteľ prírastku času		0,5	