

Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

Miele		DAS 4930	
Identifikačný kód modelu		DAS 4930	
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/rok	23,4	
trieda energetickej účinnosti		A+++	
Index energetickej účinnosti (EEI) (EEI _{U/min})		28,9	
Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE) (FDE _{U/min})		41,3	
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia		A	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Účinnosť osvetlenia (LE) (LE _{U/min})	lx/W	100,0	
Trieda účinnosti osvetlenia		A	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Účinnosť filtrovania mastnôt	%	96,0	
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt		A	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	m ³ /h	360,9	
Prietok vzduchu (min. rýchlosť)	m ³ /h	184	
Prietok vzduchu (max. rýchlosť)	m ³ /h	404	
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	m ³ /h	722	
Max. prietok vzduchu (Q) (Q _{max})	m ³ /h	722	
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Pa	479	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)	dB	37	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)	dB	55	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	dB	70	
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W	116,2	
Príkon v režime vypnutia (P _o)	W		
Príkon v režime pohotovosti (P _s)	W	0,35	
Nominálny výkon systému osvetlenia	W	3,0	
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	lx	300	
Činiteľ prírastku času		0,5	