

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		Modellname/-kennzeichen	
		DAS 2620 EXTA	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr	109,5	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)		77,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)		19,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	96,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	431,9	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	325	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	590	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	729	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	729	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	375	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	48	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	63	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	69	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	225,9	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,25	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	3,2	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	310	
Zeitverlängerungsfaktor		1,3	