

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname/-kennzeichen	DAD 4840 Black Levantar		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		41,6
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			49,3
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			34,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		35,7
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		87,4
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	313,6	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	205	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	443	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	644	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	644	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	447	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	44	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	62	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	72	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	114,5	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	11,2	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	400	
Zeitverlängerungsfaktor		0,8	