

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele		DA 9298 W Screen blbo	
Oznaka modela			
Letna poraba energije (AEC) ($AEC_{vrtlj./min}$)	kWh/leto		21,3
Razred energijske učinkovitosti			A+++
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{vrtlj./min}$)			28,6
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) ($FDE_{vrtlj./min}$)			41,9
Razred učinkovitosti pretoka zraka A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost osvetljevanja (LE) ($LE_{vrtlj./min}$)	lx/W		116,7
Razred učinkovitosti osvetljevanja A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost filtriranja maščob	%		83,7
Razred učinkovitosti filtriranja maščob A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			C
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m^3/h	405,8	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m^3/h	210	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m^3/h	418	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	m^3/h	915	
Največji pretok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	915	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	388	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	38	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	53	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	dB	70	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	104,5	
Moč v stanju izključenosti (P_o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P_s)	W	0,30	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	3,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	350	
Faktor povečanja časa		0,5	