

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>		Miele			
<b>Anschrift des Lieferanten</b>		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
<b>Modellkennung</b>		PWM 508 [EL DP]			
<b>Allgemeine Produktparameter</b>					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität für das Programm „eco 40-60“ (kg)	8.0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	61
				Tiefe	71
Energieeffizienzindex $EEI_w$ für das Programm „eco 40-60“	51.9		Energieeffizienzklasse für das Programm „eco 40-60“	A	
Wascheffizienzindex	1.03		Spülwirkung (g/kg) für das Programm „eco 40-60“	4.9	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.472		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien für das Programm „eco 40-60“ (°C)	Nennkapazität	30	Restfeuchte (%)	Nennkapazität	44
	halbe Nennkapazität	30		halbe Nennkapazität	43
	Viertel der Nennkapazität	24		Viertel der Nennkapazität	47
Schleuderdrehzahl für das Programm „eco 40-60“ (U/min)	Nennkapazität	1600	Schleudereffizienzklasse für das Programm „eco 40-60“	A	
	halbe Nennkapazität	1600			
	Viertel der Nennkapazität	1600			
Programmdauer für das Programm „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität	3:39 h:min	Bauart	Standgerät	
	halbe Nennkapazität	2:48 h:min			
	Viertel der Nennkapazität	2:48 h:min			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	72		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.40		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	-		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.80	

<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	12 Monate
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>	nein
<b>Weitere Angaben</b>	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>