

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname/-kennzeichen	DAW 1620 Active		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		49,9
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			51,7
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			31,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		121,9
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		85,6
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$		342,8
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		254
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		397
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$		640
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		640
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		472
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		62
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		71
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		144,7
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		3,2
Nennleistung Beleuchtungssystem			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx		390
Zeitverlängerungsfaktor			0,9