

## Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 5315 Active	
<b>Bauform</b>			
Standgerät		●	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		- / -	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 36,0
		Breite	cm 24,1
		Tiefe	cm 46,0
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 50,8
		Breite	cm 45,0
		Tiefe	cm 57,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / ●	
Frischwasserbehälter		l	1,3
Nettogewicht		kg	9,5
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.450
Absicherung		A	10
Funkentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
<b>Erklärungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			