

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 489-4 EXT	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{Haube})	kWh/jaar	58,4	
Energie-efficiëntieklasse			
Gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt.		D	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{Haube})		98,5	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{Haube})			
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		-	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{Haube})	lx/W	4,4	
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		F	
Vetfilteringsefficiëntie	%		
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		-	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h		
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h		
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h		
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h		
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h		
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa		
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB		
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	0	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB		
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W		
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P) (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P) (P _s)	W	0,85	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	80,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	350	
Tijdstoenamefactor			