

Technické informace pro pračky se sušičkou

Dle směrnice 96/60/EG příloha II

Miele			
Název modelu / označení	WT 2780 WPM		
Třída energetické účinnosti ¹⁾	A (nejúspornější) až G (nejméně úsporná)		
Spotřeba energie (AE_c) ^{1) 2)}	A		
praní, odstředování a sušení	kWh	3,70	
jen praní a odstředování	kWh	0,85	
Účinnost praní ¹⁾	A (nejúspornější) až G (nejméně úsporná)		
Zbytková vlhkost	%	44	
Maximální počet otáček	ot./min.	1.600	
Náplň prádla (Bavlna) ¹⁾	A		
Praní	kg	5,5	
Sušení	kg	3,0	
Spotřeba vody ¹⁾	A		
praní, odstředování a sušení	l	69	
jen praní a odstředování	l	45	
Délka programu ¹⁾	A		
praní, odstředování a sušení	min	180	
Odhadovaná roční spotřeba 4členné domácnosti ³⁾	A		
- praní, odstředování a sušení	A		
Spotřeba energie (AE_c) ¹⁾	kWh	740	
Spotřeba vody ¹⁾	l	13.800	
- jen praní a odstředování	A		
Spotřeba energie (AE_c) ¹⁾	kWh	170	
Spotřeba vody ¹⁾	l	9.000	
Hlučnost ⁴⁾	A		
Praní	dB(A) re 1 pW		
Odstředování	dB(A) re 1 pW		
Sušení	dB(A) re 1 pW		
Provedení	A		
Pračka s horním plněním / s předním plněním	- / ●		
Volně stojící přístroj s pracovní deskou	●		
Volně stojící přístroj s možností vestavby pod pracovní desku	●		
Vestavný přístroj (bez pracovní desky)	-		
Pojízdný	-		
Závěs dveří vpravo / vlevo / jiný	● / - /		
Rozměry	A		
Rozměry přístroje ⁵⁾	výška	cm	85,0
	šířka	cm	59,5
	hloubka	cm	57,7
	⁶⁾		
Odskok soklu vpředu / vzadu	cm/cm	0,0/3,5/	
Výška pro podstavbu	cm	82,0	
Výš	cm		
Hloubka při otevření dvířek (pračka s předním plněním)	cm	118,0	
Výška přestavitelná	+/-cm	+0,8 / -0,0	
Hmotnost netto	kg	101,0	
Elektrické připojení	A		
Napětí	V	220-240	
Příkon	W	2.100-2.400	
Jištění	A	10	
Frekvence	Hz	50	
Na	A		
Tlaková hadice se závitem G 3/4"	-		
Studená voda	● / -		
Dodavatel	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Vysvětlivky:	A		
• Ano, k dispozici			
¹⁾ Hodnoty zjištěny dle normy EN 50299 ve standardním programu "Bavlna 60 °C" a "Bavlna suchá k uložení".			
²⁾ Na plnohodnotný provozní cyklus (praní, odstředování a sušení) nebo na program praní (praní a odstředování) na základě výsledků normované zkoušky pro programy "Bavlna 60 °C" a "Bavlna - suché k uložení". spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.			
³⁾ 200 standardních cyklů ve standardním programu "Bavlna 60°C" a "Bavlna suchá k uložení".			
⁴⁾ Hodnoty zjištěny dle normy 60704.			
⁵⁾ U přístrojů pro vestavbu pod pracovní desku rozměry výklenku.			
⁶⁾ Hloubka závislá na odstupu od zdi.			
Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny.			