

## Informatie over afzuigkappen

Miele			
Naam en kenmerk van het model		DA 7090 W	
<b>Constructievorm</b>			
Luchtafvoer / Luchtcirculatie		- / ●	
Ombouwbaar voor luchtcirculatie		●	
Wandbevestiging achter		●	
Plafondbevestiging		-	
Kastbevestiging de boven/onder/opzij		- / - / -	
<b>Afmetingen</b>			
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	16,0
	Breedte	cm	89,8
	Diepte	cm	52,0
Netto apparaathoogte incl. kolom	Luchtafvoer	cm	
	Luchtcirculatie	cm	
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm	
	Breedte	cm	
	Diepte	cm	
Diepte		cm	
Minimumafstand boven elektrische kookplaat	cm	45,0	
Minimumafstand boven gaskookplaat	cm	650	
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven/achter/opzij <sup>1)</sup>		- / - / -	
Diameter luchtafvoertuit		mm	
Terugslagklep aan het apparaat		- /	
Afzuigvermogen traploos instelbaar / in standen (aantal)		- / 3	
Intensiefstand <sup>2)</sup>		-	
Luchtcapaciteit <sup>3)</sup>			
Luchtafvoer van – tot		m <sup>3</sup> /h	- - - - -
Luchtcirculatie van – tot		m <sup>3</sup> /h	180 - 360 - - - - -
Intensiefstand luchtafvoer/luchtcirculatie		m <sup>3</sup> /h	/ 550 / / / / /
Nettogewicht <sup>4)</sup>		kg	20,0
<b>Elektrische aansluiting</b>			
Spanning		V	230
Aansluitwaarde		W	200
Zekering		A	10
Lengte van de elektrische kabel		cm	0
Geaarde stekker / Vaste aansluiting		- / -	
Ontstoord		●	
Ontstoord		●	
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
<b>Toelichting</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, aanwezig</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Precieze positie  <sup>2)</sup> Hoger luchtafvoer vermogen voor korte tijd, gecombineerd met een hoger geluidsniveau  <sup>3)</sup> Afhankelijk van de externe afzuiginstallatie.  <sup>4)</sup> Zorg ervoor dat de kast, resp. de wand of het plafond sterk genoeg is voor het apparaat, eventueel voorzetter.</p>			
Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.			