

# Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele			
Identifikační značka modelu		DA 3660	
Roční spotřeba energie (AEC) ( $AEC_{U,min}$ )	kWh/rok	31,5	
třída energetické účinnosti		A+	
Index energetické účinnosti (EEI) ( $EEI_{U,min}$ )		41,5	
Účinnost proudění tekutin (FDE) ( $FDE_{U,min}$ )		36,8	
Třída účinnosti proudění tekutin			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A	
Účinnost osvětlení (LE) ( $LE_{U,min}$ )	lx/W	46,7	
Třída účinnosti osvětlení			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A	
Účinnost filtrace tuků	%	82,8	
Třída účinnosti filtrace tuků			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		C	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m <sup>3</sup> /h	333,0	
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	220	
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	400	
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m <sup>3</sup> /h	640	
Maximální průtok vzduchu (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	640	
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	402	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	39	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	51	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	63	
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	101,0	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_O$ )	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_S$ )	W	0,15	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	9,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	420	
Koeficient zvýšení času		0,7	