

Informācija par iebūvējamām tvaicēšanas iekārtām

Miele					
Modeļa nosaukums/apzīmējums		DG 6010			
Konstrukcijas veids					
Savrupa iekārta		●			
Zem darba virsmas iebūvējama iekārta		-			
Iebūvējama iekārta		-			
Durvju vēršanas virziens sānos/apakšā		● / -			
Vertikāli slidošas durvis		-			
Izmēri					
Iekārtas izmēri	Augstums	cm	38,2		
	Platums	cm	49,5		
	Dziļums	cm	32,7		
Iebūvēšanas nišas izmēri	Augstums	cm			
	Platums	cm			
	Dziļums	cm			
Krāsns kamera	Augstums	cm	23,9		
	Platums	cm	33,5		
	Dziļums	cm	27,9		
Krāsns kameras lietderīgais tilpums		l	24		
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas		cm	81,0		
Neto svars		kg	17,5		
Savienojums ar elektrotilklu					
Spriegums		V	230		
Pieslēgtā elektriskā slodze		W	2.200		
Drošinātāji		A	1x10	x	x x x x
Aizsargāts pret radiotraucējumiem		●			
Nav atgriezeniskas iedarbības uz elektroapgādes tīklu		●			
Ūdens padeve					
Stacionāra ūdens padeve		-			
Padeves spiediens		bar	-		
Ūdens novadīšana		ø cm	-		
Notekūdens temperatūra		°C	-		
Aukstais ūdens/Siltais ūdens		- / -			
Piegādātāja nosaukums un pasta adrese		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Paskaidrojumi.					
● Jā, ir					
Norādījums. Tabulas redakcija: 2013. gada jūlijs. Iekārtu konstrukcijā var būt veikti uzlabojumi.					