

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung KF 37673 iD

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Eingebaut
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1770	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	266
	Breite	559		
	Tiefe	544		
EEI		100.0	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		34	Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		202	Klimaklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	138.6	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	70.0	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	57.4	18	5.58	M
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion ja

Lichtquellenparameter	
Art der Lichtquelle	LIGHT_TECHNOLOGY: LED; LIGHT_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT_MAINS: NMLS; LIGHT_CONNECTED: nein; LIGHT_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT_ENVELOP: No; LIGHT_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT2_TECHNOLOGY: LED; LIGHT2_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT2_MAINS: NMLS; LIGHT2_CONNECTED: nein; LIGHT2_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT2_ENVELOP: NO; LIGHT2_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT2_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT2_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT3_TECHNOLOGY: LED; LIGHT3_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT3_MAINS: NMLS; LIGHT3_CONNECTED: nein; LIGHT3_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT3_ENVELOP: NO; LIGHT3_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT3_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT3_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate
Weitere Angaben	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	