

# Datenblatt für Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende Kombinationsgeräte

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Miele		KFNS 37432 ID	
Modellname / -kennzeichen			
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells <sup>0</sup>	7		
Energieeffizienzklasse	A++		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A++		
jährlicher Energieverbrauch (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	kWh/Jahr	230	
Nutzzinhalt, Kühlfach gesamt	l	193	
davon Kaltlagerfach	l	0	
davon Weinlagerfach	l	0	
davon Kellerfach	l	0	
Davon Lagerfach für frische Lebensmittel	l	193	
Nutzzinhalt, Gefrierfach	l	62	
Sterne kennzeichnung <sup>2</sup>	4		
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" <sup>3</sup>	°C	-	
niedrigste Temperatur Weinlagerfach	°C	-	
Frostfrei	●		
Lagerzeit bei Störung	h	15	
Gefriervermögen	kg/24h	10,0	
Klimaklasse <sup>4</sup>	SN-T		
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pW	38	
Einbaugerät/integrierbar	● / ●		
<p>● Ja, vorhanden</p> <p><sup>0</sup> Haushaltskühlgeräte-Kategorien: 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte</p> <p><sup>1</sup> Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</p> <p><sup>2</sup> * = Fach -6°C oder kälter ; *** = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen</p> <p><sup>3</sup> "sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.</p> <p><sup>4</sup> Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt ; Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt; Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt; Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt</p>			