

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten** Miele

**Anschrift des Lieferanten** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Modellkennung** KFN 37682 iD

**Art des Kühlgeräts**

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Eingebaut
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

**Allgemeine Produktparameter**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1,770	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	247
	Breite	559		
	Tiefe	544		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		38	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		225.57	Klimaklasse <sup>1)</sup>	N, SN, ST
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		nein		

**Fachparameter**

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	109.6	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	70.0	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	68.3	-	5.26	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion ja

<b>Lichtquellenparameter</b>	
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: No; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	24 Monate
<b>Weitere Angaben</b>	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	