

Informační list pro sušičky prádla pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Miele			
Identifikační značka modelu		T8861WP EDI.111	
Jmenovitá kapacita ¹	kg	8,0	
Typ bubnové sušičky pro domácnost	odtahová / kondenzační	- / ●	
Třída energetické účinnosti			
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)		A+	
Vážená roční spotřeba energie (AE _c) ²	kWh/rok	272	
Bubnová sušička	automatická / neautomatická	● / -	
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu			
Spotřeba energie s celou náplní	kWh	2,18	
Spotřeba energie s poloviční náplní	kWh	1,32	
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P _o)	W	0,10	
Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P _i)	W	3,50	
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T _i) ³	min	10	
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu ⁴			Bavlna se šipkou
Doba trvání standardního programu pro bavlnu			
Vážená doba trvání	min	114	
Doba trvání s celou náplní	min	147	
Doba trvání s poloviční náplní	min	89	
Třída účinnosti kondenzace ⁵			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A	
Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“	%	91	
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“	%	93	
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“	%	90	
Hladina akustického výkonu (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	64	
Vestavný spotřebič		-	

● Ano, k dispozici

¹ U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlňeného prádla.

² Na základě 160 standardních sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

³ V případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie.

⁴ Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlňeného prádla a jedná se o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

⁵ V případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost.

⁶ Pro standardní program pro bavlnu s celou náplní.