

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 6690 D	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/Jahr	33,3	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{U/min})		41,0	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})		38,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W	45,8	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	359,5	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	220	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	500	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	750	
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	750	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	414	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	55	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	108,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	W	0,15	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	550	
Zeitverlängerungsfaktor		0,6	