

Informācija par iebūvējamām tvaicēšanas iekārtām

Miele							
Modeļa nosaukums/apzīmējums		DG 6401					
Konstrukcijas veids							
Savrupa iekārta		-					
Zem darba virsmas iebūvējama iekārta		-					
Iebūvējama iekārta		●					
Durvju vēršanas virziens sānos/apakšā		- / ●					
Vertikāli slidošas durvis		-					
Izmēri							
Iekārtas izmēri	Augstums	cm	45,6				
	Platums	cm	59,5				
	Dziļums	cm	57,2				
Iebūvēšanas nišas izmēri	Augstums	cm	45,0-45,2				
	Platums	cm	56,0-56,8				
	Dziļums	cm	55,0				
Krāsns kamera	Augstums	cm	24,2				
	Platums	cm	33,5				
	Dziļums	cm	44,1				
Krāsns kameras lietderīgais tilpums		l	38				
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas		cm	89,0				
Neto svars		kg	29,1				
Savienojums ar elektrotilku							
Spriegums		V	230				
Pieslēgtā elektriskā slodze		W	3.600				
Drošinātāji		A	1x16	x	x	x	x
Aizsargāts pret radiotraucējumiem		●					
Nav atgriezeniskas iedarbības uz elektroapgādes tīklu		●					
Ūdens padeve							
Stacionāra ūdens padeve		-					
Padeves spiediens		bar	-				
Ūdens novadīšana		ø cm	-				
Notekūdens temperatūra		°C	-				
Aukstais ūdens/Siltais ūdens		- / -					
Piegādātāja nosaukums un pasta adrese		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Paskaidrojumi.							
● Jā, ir							
Norādījums. Tabulas redakcija: 2013. gada jūlijs. Iekārtu konstrukcijā var būt veikti uzlabojumi.							