

Geräteinformationen für Einbau-Dampfgarer

| Miele | | | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|---|---|---|
| Modellname/-kennzeichen | | DG 6800 | | | | | |
| Bauform | | | | | | | |
| Standgerät | | - | | | | | |
| Unterbaugerät | | - | | | | | |
| Einbaugerät | | ● | | | | | |
| Türanschlag seitlich/unten | | - / ● | | | | | |
| Lifttür | | - | | | | | |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Geräteabmessungen | Höhe | cm | 45,6 | | | | |
| | Breite | cm | 59,5 | | | | |
| | Tiefe | cm | 57,1 | | | | |
| Nischenmaße für Einbau | Höhe | cm | 45,0-45,2 | | | | |
| | Breite | cm | 56,0-56,8 | | | | |
| | Tiefe | cm | 55,0 | | | | |
| Garraum | Höhe | cm | 24,2 | | | | |
| | Breite | cm | 33,5 | | | | |
| | Tiefe | cm | 44,1 | | | | |
| Nutzbares Garraumvolumen | | l | 38 | | | | |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | | cm | 89,0 | | | | |
| Nettogewicht | | kg | 30,3 | | | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | | | |
| Spannung | | V | 230 | | | | |
| Anschlusswert | | W | 3.600 | | | | |
| Absicherung | | A | 1x16 | x | x | x | x |
| Funkentstört | | ● | | | | | |
| Netzurückwirkungsfrei | | ● | | | | | |
| Wasser-Anschluss | | | | | | | |
| Festwasseranschluss | | - | | | | | |
| Anschlussdruck | | bar | - | | | | |
| Wasser-Ablauf | | ø cm | - | | | | |
| Abwasser-Temperatur | | °C | - | | | | |
| Kaltwasser/Warmwasser | | - / - | | | | | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | | | | |
| Erklärungen: | | | | | | | |
| ● Ja, vorhanden | | | | | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 09/13. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | | | | | |