

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele							
Modellname/-kennzeichen		CVA 6401 OBSW					
Bauform							
Standgerät		-					
Unterbaugerät		-					
Einbaugerät		•					
Türanschlag links/rechts		• / -					
Abmessungen							
Geräteabmessungen	Höhe	cm	45,2				
	Breite	cm	59,5				
	Tiefe	cm	48,7				
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	45,0-45,2				
	Breite	cm	56,0-56,8				
	Tiefe	cm	50,0				
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0				
Ausstattung							
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •					
Frischwasserbehälter		l	2,3				
Nettogewicht		kg	26,6				
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	220-240				
Anschlusswert		W	2.800				
Absicherung		A	16				
Funkentstört		•					
Netzurückwirkungsfrei		•					
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Erklärungen:							
• Ja, vorhanden							
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.							