

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 6805 HVBR	
<b>Bauform</b>			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 45,2
		Breite	cm 59,5
		Tiefe	cm 49,6
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 45,0-45,2
		Breite	cm 56,0-56,8
		Tiefe	cm 55,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		• / -	
Frischwasserbehälter		l	2,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin		Stk	-
Bohnenbehälter		g	500
Nettogewicht		kg	28,4
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	3.500
Absicherung		A	16
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
<b>Erklärungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			