

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeevollautomaten

Miele								
Modellname/-kennzeichen		CVA 6805 BRWS						
Bauform								
Standgerät		-						
Unterbaugerät		-						
Einbaugerät		●						
Türanschlag links/rechts		● / -						
Abmessungen								
Geräteabmessungen		Höhe	cm	45,2				
		Breite	cm	59,5				
		Tiefe	cm	49,6				
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm	45,0-45,2				
		Breite	cm	56,0-56,8				
		Tiefe	cm	55,0				
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm		106,0				
Ausstattung								
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter				● / -				
Frischwasserbehälter		l		2,3				
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk				- / ●				
Kapselmagazin		Stk		-				
Bohnenbehälter		g		500				
Nettogewicht		kg		28,4				
Elektrischer Anschluss								
Spannung		V		220-240				
Anschlusswert		W		3.500				
Absicherung		A		16				
Funkentstört				●				
Netzurückwirkungsfrei				●				
Name und Postanschrift des Anbieters				Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:								
• Ja, vorhanden								
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.								