

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele					
Modellname/-kennzeichen		CVA 6805 OBSW			
Bauform					
Standgerät		-			
Unterbaugerät		-			
Einbaugerät		•			
Türanschlag links/rechts		• / -			
Abmessungen					
Geräteabmessungen		Höhe	cm	45,2	
		Breite	cm	59,5	
		Tiefe	cm	49,6	
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm	45,0-45,2	
		Breite	cm	56,0-56,8	
		Tiefe	cm	55,0	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0		
Ausstattung					
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		• / -			
Frischwasserbehälter		l	2,3		
Nettogewicht		kg	28,4		
Elektrischer Anschluss					
Spannung		V	220-240		
Anschlusswert		W	3.500		
Absicherung		A	16		
Funkentstört		•			
Netzurückwirkungsfrei		•			
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Erklärungen:					
• Ja, vorhanden					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					