

Informační list k vestavným kávovarům

Miele					
Název modelu / označení		CVA 6805 OBSW			
Provedení					
Volně stojící přístroj		-			
Podstavný přístroj		-			
Vestavný přístroj		●			
Závěs dvířek vlevo / vpravo		● / -			
Rozměry					
Rozměry přístroje	výška	cm	45,2		
	šířka	cm	59,5		
	hloubka	cm	49,6		
Rozměry výklenku	výška	cm	45,0-45,2		
	šířka	cm	56,0-56,8		
	hloubka	cm	55,0		
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky		cm	106,0		
Vybavení					
Pevné připojení na vodu / zásobník na vodu		● / -			
Zásobník na vodu		l	2,3		
Systém Nespresso / mlýnek na zrnkovou kávu		- / ●			
Zásobník na kapsle		ks	-		
Zásobník na zrnkovou kávu		g	500		
Hmotnost netto		kg	28,4		
Elektrické připojení					
Napětí		V	220-240		
Příkon		W	3.500		
Jištění		A	16		
Odrušení rozhlasu a televize		●			
Bez zpětných účinků na síť		●			
Dodavatel		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Vysvětlivky:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ano, k dispozici 					
<p>Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny.</p>					