

Informations sur les fours vapeur

Miele					
Désignation	DG 6100				
Construction					
Appareil à poser	-				
Appareil encastrable sous plan	-				
Appareil encastrable	●				
Porte à ouverture latérale/abattante	- / ●				
Porte relevable	-				
Dimensions					
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	45,6		
	Largeur	cm	59,5		
	Profonde	cm	57,2		
Dimensions niche	Hauteur	cm	45,0-45,2		
	Largeur	cm	56,0-56,8		
	Profonde	cm	55,0		
Enceinte	Hauteur	cm	24,2		
	Largeur	cm	33,5		
	Profonde	cm	44,1		
Volume utile de l'enceinte	l	38			
Profondeur porte ouverte	cm	89,0			
Poids net	kg	29,7			
Alimentation électrique					
Tension	V	230-240			
Puissance de raccordement	W	3.600			
Fusible	A	1x16	x	x	x
Anparasitage	●				
Protection réseau	●				
Alimentation en eau					
Raccordement à l'eau courante	-				
Pression de raccordement	bar	-			
Vidange	ø cm	-			
Température eau de vidange	°C	-			
Eau froide / eau chaude	- / -				
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Légende					
● disponible					
Remarque : version tableau au 09/13. Sous réserve de modifications.					