

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 6401 BRWS	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 45,2
		Breite	cm 59,5
		Tiefe	cm 48,7
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 45,0-45,2
		Breite	cm 56,0-56,8
		Tiefe	cm 50,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter		l	2,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin		Stk	-
Bohnenbehälter		g	500
Nettogewicht		kg	26,6
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	2.800
Absicherung		A	16
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			