

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 6401 EDST/CLST	
<b>Bauform</b>			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	45,2
	Breite	cm	59,5
	Tiefe	cm	48,7
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	45,0-45,2
	Breite	cm	56,0-56,8
	Tiefe	cm	50,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter	l	2,3	
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin	Stk	-	
Bohnenbehälter	g	500	
Nettogewicht	kg	26,6	
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	2.800	
Absicherung	A	16	
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Erklärungen:</b>			
• Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			