

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

| Miele | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|--|
| Modellname/-kennzeichen | | CVA 6401 | | | |
| | | EDST/CLST | | | |
| Bauform | | | | | |
| Standgerät | | - | | | |
| Unterbaugerät | | - | | | |
| Einbaugerät | | • | | | |
| Türanschlag links/rechts | | • / - | | | |
| Abmessungen | | | | | |
| Geräteabmessungen | Höhe | cm | 45,2 | | |
| | Breite | cm | 59,5 | | |
| | Tiefe | cm | 48,7 | | |
| Nischenmaße für Einbau | Höhe | cm | 45,0-45,2 | | |
| | Breite | cm | 56,0-56,8 | | |
| | Tiefe | cm | 50,0 | | |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | | cm | 106,0 | | |
| Ausstattung | | | | | |
| Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter | | - / • | | | |
| Frischwasserbehälter | l | 2,3 | | | |
| Nettogewicht | kg | 26,6 | | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | |
| Spannung | V | 220-240 | | | |
| Anschlusswert | W | 2.800 | | | |
| Absicherung | A | 16 | | | |
| Funkentstört | | • | | | |
| Netzurückwirkungsfrei | | • | | | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | | | |
| Erklärungen: | | | | | |
| • Ja, vorhanden | | | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | | | |