

informácie o prístrojoch pre zabudovateľné kávovary

Miele			
označenie modelu	CVA 6401 EDST/CLST		
prevedenie			
voľne stojaci prístroj	-		
podstavný prístroj	-		
zabudovateľný prístroj	•		
záves dvierok vľavo/vpravo	• / -		
rozмеры			
rozмеры prístroja	výška	cm	45,2
	šírka	cm	59,5
	hĺbka	cm	48,7
rozмеры niky pre zabudovanie prístroja	výška	cm	45,0-45,2
	šírka	cm	56,0-56,8
	hĺbka	cm	50,0
hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach	cm	106,0	
vybavenie			
pevné pripojenie na vodu/zásobník na vodu	- / •		
zásobník na vodu	l	2,3	
systém Nespresso/mlynček na zrnkovú kávu	- / •		
zásobník na kapsle	ks	-	
zásobník na zrnkovú kávu	g	500	
hmotnosť netto	kg	26,6	
elektrické pripojenie			
napätie	V	220-240	
hodnoty pripojenia	W	2.800	
istenie	A	16	
zapaľovanie	•		
bez spätného pôsobenia siete	•		
meno a adresa	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
vysvetlivky:			
• áno, existuje			
Upozornenie: Stav tabulky z 07/2005. Mohlo dôjsť k ďalšiemu vývoju.			