

## Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele					
Modellname/-kennzeichen			CVA 6405 EDST/CLST		
<b>Bauform</b>					
Standgerät			-		
Unterbaugerät			-		
Einbaugerät			•		
Türanschlag links/rechts			• / -		
<b>Abmessungen</b>					
Geräteabmessungen	Höhe	cm	45,2		
	Breite	cm	59,5		
	Tiefe	cm	49,6		
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	45,0-45,2		
	Breite	cm	56,0-56,8		
	Tiefe	cm	55,0		
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm	106,0			
<b>Ausstattung</b>					
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			• / -		
Frischwasserbehälter	l		2,3		
Nettogewicht	kg		27,1		
<b>Elektrischer Anschluss</b>					
Spannung	V		220-240		
Anschlusswert	W		2.800		
Absicherung	A		16		
Funkenstört			•		
Netzurückwirkungsfrei			•		
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
<b>Erklärungen:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					