

Informācija par kafijas automātiem

Miele			
Modeļa nosaukums/apzīmējums	CVA 6431 EDST/CLST		
Konstrukcijas veids			
Savrupa iekārta	-		
Zem darba virsmas iebūvējama iekārta	-		
Iebūvējama iekārta	•		
Durvju vēršanas virziens: pa kreisi/pa labi	• / -		
Izmēri			
Iekārtas izmēri	Augstums	cm	37,2
	Platums	cm	59,5
	Dziļums	cm	31,3
Iebūvēšanas nišas izmēri	Augstums	cm	36,0
	Platums	cm	56,0-56,8
	Dziļums	cm	31,0
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas	cm	106,0	
Aprīkojums			
Stacionāra ūdens padeve/Svaigā ūdens tvertne	- / •		
Svaigā ūdens tvertne	l	1,5	
"Nespresso" sistēma/Kafijas dzirnaviņas	• / -		
Kapsulu magazīna	Gab.	20	
Kafijas pupiņu tvertne	g	-	
Neto svars	kg	16,9	
Savienojums ar elektrotīklu			
Spriegums	V	220-240	
Pieslēgtā elektriskā slodze	W	2.800	
Drošinātāji	A	16	
Aizsargāts pret radiotraucējumiem	•		
Nav atgriezeniskas iedarbības uz elektroapgādes tīklu	•		
Piegādātāja nosaukums un pasta adrese	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Paskaidrojumi.			
• Jā, ir			
Norādījums. Tabulas redakcija: 2005. gada jūlijs. Iekārtu konstrukcijā var būt veikti uzlabojumi.			