

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 6805 EDST/CLST	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	45,2
	Breite	cm	59,5
	Tiefe	cm	49,6
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	45,0-45,2
	Breite	cm	56,0-56,8
	Tiefe	cm	55,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	106,0
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		• / -	
Frischwasserbehälter	l	2,3	
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin	Stk	-	
Bohnenbehälter	g	500	
Nettogewicht	kg	28,4	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	3.500	
Absicherung	A	16	
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
• Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			