

## Teave seadme kohta: kohviautomaat

Miele		CVA 6805					
Mudeli nimi/tähis		EDST/CLST					
<b>Kuju</b>							
Eraldiseisev seade				-			
Tööpinna alla paigaldatav seade				-			
Integreeritav seade				•			
Ukse avanemissuund vasakule/paremale				• / -			
<b>Mõõdud</b>							
Seadme mõõdud	Kõrgus	cm		45,2			
	Laius	cm		59,5			
	Sügavus	cm		49,6			
Paigaldussüvendi mõõdud	Kõrgus	cm		45,0-45,2			
	Laius	cm		56,0-56,8			
	Sügavus	cm		55,0			
Seadme sügavus avatud ukse korral		cm		106,0			
<b>Varustus</b>							
Veetorude püsiühendus / puhta vee paak				• / -			
Puhta vee paak		l		2,3			
Süsteem Nespresso / kohvijahvati				- / •			
Kapslimagasin		tk		-			
Kohviubade lahter		g		500			
Netomass		kg		28,4			
<b>Elektriühendus</b>							
Pinge		V		220-240			
Tarbimisvõimsus		W		3.500			
Kaitse		A		16			
Raadiohäiringutevaba				•			
Võrgu tagasimõjuta				•			
Varustaja nimi ja postiaadress		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
<b>Selgitused</b>							
• Jah, on olemas							
Märkus. Tabeli seis 07/05. Jätame endale õiguse täiendusteks.							