

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 428-6		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	65,1	
Energieeffizienzklasse		B	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		65,8	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		23,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	53,3	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$	369,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$	640	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	340	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	40	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	53	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	146,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,15	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	320	
Zeitverlängerungsfaktor		1,1	