

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Modellname / -kennzeichen | DA 2906 | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC _{Haube}) | kWh/Jahr | | 36,1 |
| Energieeffizienzklasse | | | |
| Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | | | |
| Energieeffizienzindex (EEL) (EEL _{Haube}) | | | A+ |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{Haube}) | | | 44,4 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | 36,3 |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{Haube}) | lx/W | | 16,7 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | C |
| Fettabscheidegrad | % | | 59,6 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | E |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m ³ /h | | 447,1 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m ³ /h | | 220 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h | | 450 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m ³ /h | | 740 |
| Max. Luftstrom (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | | 740 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | | 316 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | | 42 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | | 57 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | | 69 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | | 108,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P) (P _o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P) (P _s) | W | | 0,15 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | | 12,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | | | |
| | lx | | 200 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | | 0,7 |