

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6890 LEVANTAR		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	109,9	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		79,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		18,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	42,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	71,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$	400,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	220	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	450	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$	710	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$	710	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	361	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	47	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	60	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	69	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	216,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,45	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	7,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor		1,3	