

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela		DA 6890 LEVANTAR	
Letna poraba energije (AEC) ($AEC_{vrtlj./min}$)	kWh/leto	109,9	
Razred energijske učinkovitosti		C	
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{vrtlj./min}$)		79,7	
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) ($FDE_{vrtlj./min}$)		18,6	
Razred učinkovitosti pretoka zraka A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		C	
Učinkovitost osvetljevanja (LE) ($LE_{vrtlj./min}$)	lx/W	42,9	
Razred učinkovitosti osvetljevanja A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Učinkovitost filtriranja maščob	%	71,6	
Razred učinkovitosti filtriranja maščob A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		D	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m^3/h	400,8	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m^3/h	220	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m^3/h	450	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	m^3/h	710	
Največji pretok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	710	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	361	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	47	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	60	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	dB	69	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	216,0	
Moč v stanju izključenosti (P_o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P_s)	W	0,45	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	7,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	300	
Faktor povečanja časa		1,3	