

**Podatkovna kartica za gospodinjske aparate za shranjevanje vina**  
po delegirani uredbi komisije (EU) št. 1060/2010

| Miele  |             |  |       |
|--|-------------|--|-------|
| Oznaka modela  | KWT 6321 UG |  |       |
| Razred gospodinjskega hladilnega aparata <sup>0</sup>  |             |  | 2     |
| Razred energijske učinkovitosti                        |             |  | B     |
| A+++ (najučinkovitejši) do D (najmanj učinkovit)       |             |  |       |
| Letna poraba energije (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>  | kWh/leto    |  | 195   |
| Prostornina, hladilni del skupaj                       | l           |  | 94    |
| Od tega ohlajevalni predelek                           | l           |  | –     |
| Od tega predelek za shranjevanje vina                  | l           |  | 94    |
| Od tega kletni predelek                                | l           |  | –     |
| Broj boca skupno <sup>2</sup>                          |             |  | 34    |
| Klimatski razred <sup>3</sup>                          |             |  | N     |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku      | re 1 pW     |  | 38    |
| Vgradni/integrirni aparat                              |             |  | ● / ● |
| Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina. |             |  | ●     |

● Da, na voljo

<sup>0</sup> Razredi gospodinjskih hladilnih aparatov: 1 = Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane; 2 = Hladilnik-klet, klet in aparati za shranjevanje vina; 3 = Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic; 4 = Hladilnik s predelkom z eno zvezdico; 5 = Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama; 6 = Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami; 7 = Hladilnik-zamrzovalnik; 8 = Zamrzovalna omara; 9 = Zamrzovalna skrinja; 10 = Aparati za večstransko uporabo in drugi hladilni aparati

<sup>1</sup> Na podlagi rezultatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata in njegove lokacije.

<sup>2</sup> Podatek o nazivni zmogljivosti kot število standardnih 75-centilitrskih steklenic, ki jih je mogoče spraviti v aparat v skladu z navodili proizvajalca.

<sup>3</sup> Klimatski razred SN: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od +10 °C do +32 °C; klimatski razred N: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od +16 °C do +32 °C; klimatski razred ST: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od +16 °C do +38 °C; klimatski razred T: Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od +16 °C do +43 °C.