

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 6197 D	LUMEN INOX
Jaarlijks energieverbruik (AEC) ($AEC_{omw/min}$)	kWh/jaar	70,9	
Energie-efficiëntieklasse		B	
Energie-efficiëntie-index (EEI) ($EEI_{omw/min}$)		67,2	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) ($FDE_{omw/min}$)		24,4	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	
Verlichtingsefficiëntie (LE) ($LE_{omw/min}$)	lx/W	45,8	
Verlichtingsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1	
Vetfilteringsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m^3/h	392,2	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m^3/h	200	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m^3/h	400	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m^3/h	640	
Max. luchtstroom (Q) (Q_{max})	m^3/h	640	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	341	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	42	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	55	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	68	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	152,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	W	0,20	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	12,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	550	
Tijdstoenamefactor		1,1	