

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 3466	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		69,5
Energieeffizienzklasse			B
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			69,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			22,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			C
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		53,3
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		89,0
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		322,0
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		150
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		550
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h		550
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		365
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		45
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		56
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		64
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		148,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		320
Zeitverlängerungsfaktor			1,2