

Informacijski list za kućanske nape
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele		DA 3496	
Identifikacijska oznaka modela		DA 3496	
Godišnja potrošnja energije (AEC) (AEC _{okri/min})	kWh/god	69,5	
Razred energetske učinkovitosti		B	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) (EEI _{okri/min})		69,5	
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) (FDE _{okri/min})		22,1	
Razred iskorištenja dinamike fluida		C	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Učinkovitost osvjetljenja (LE) (LE _{okri/min})	lx/W	50,0	
Razred učinkovitosti osvjetljenja		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	89,0	
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća		B	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m ³ /h	322,0	
Protok zraka (najmanja brzina)	m ³ /h	150	
Protok zraka (najveća brzina)	m ³ /h	400	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m ³ /h	550	
Maks. protok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	550	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	365	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	45	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	56	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	64	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	148,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _s)	W	0,20	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	6,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	300	
Faktor povećanja vremena		1,2	