

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3496 EXT		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/Jahr	4,4	
Energieeffizienzklasse		A++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		23,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )			
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	50,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%		
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	0	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor			